

Stückliste & Aufbau

2-m-Strahler	2 x Ø4 x 490 Al Mg	Gewinde M4 x 20 einseitig
70-cm-Strahler	2 x Ø4 x 332	
Distanzstück	D7 x d3,5 x 25	Innengewinde M4 schneiden
Kabelschuh	Loch Ø4,3, 2 Stück	
Gehäuse mit Deckel	BxTxH (45x80x39) 75x37x40	Reichelt EL E 126
BNC-Buchse	mit Schraubgewinde	
M4-Mutter Niro	8 Stück	
Zahnscheiben Niro	Ø4,3, 2 Stück	
U-Scheiben Niro	Ø4,3, 8 Stück	
Ringkern Amidon FB2401-43	D9,5 x d5,5 x h4,5 Al 520	2 Wdg. = 1,67 µH
Koaxialkabel RG 188 U	10 cm	XI = 1,5 kΩ bei 145 MHz

SWV	144,0 MHz → s = 1,6 145,3 MHz → s = 1,5 146,0 MHz → s = 1,5 157,5 MHz → s = 1,5	430 MHz → s = 1,2 433 MHz → s = 1,0 440 MHz → s = 1,2
-----	--	---